

Ansell**Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora HyFlex® 11-501, Pirštinių dydis: 8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094625 8
GTIN	10076490492363
Produktų klasė	04P

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-501. Nuo įpjovimo saugančios pirštinės su nitrilo danga papildomai saugo nuo karščio ir lydinio pusrų. **Didelę judesių laisvę** užtikrina Ansell Intercept Technology™.

Antistatinės pagal EN 1149.

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės

Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis X
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Pagrindo medžiaga	Lycra®, Kevlar®
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Spalva	turkio / pilkos spalvos
Medžiaga	Nitril
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	206 mm
Turinys	12
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Pritaikymo sritys	Allround
Mezgimo technologija	13G
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Norma	EN 407
Svoris	25,9 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės