

**Ansell****Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora HyFlex® 11-501, Pirštinių dydis: 9**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	094625 9
GTIN	10076490479869
Produktų klasė	04P

## Aprašymas

**Modelis:**

**HyFlex® 11-501. Nuo įpjovimo saugančios pirštinės** su nitrilo danga papildomai saugo nuo karščio ir lydinio pusrų. **Didelę judesių laisvę** užtikrina Ansell Intercept Technology™.

**Antistatinės pagal EN 1149.**

**Standartas:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Karščiui atsparios pirštinės

Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis X
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Pagrindo medžiaga	Lycra®, Kevlar®
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Spalva	turkio / pilkos spalvos
Medžiaga	Nitril
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	206 mm
Turinys	12
Plovimas	40 °C spalvotiems skalbiniams
Pritaikymo sritys	Allround
Mezgimo technologija	13G
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Norma	EN 407
Svoris	25,9 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės