

Ansell**Nuo šalčio saugančių pirštinių pora ActivArmr® 97-011, Pirštinių dydis: 9**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

094823 9

GTIN

076490457228

Produktų klasė

04P

Aprašymas

Modelis:

ActivArmr® 97-011. Žieminės pirštinės su 3/4 nitrilo sluoksniu, saugančios nuo vėjo, skysčių ir šalčio poveikio. **Puikus sukibimas** dėl grubios dangos. Su **kvėpuojančiu dvigubu audiniu** ir **minkštu vidiniu pamušalu**.

Detalus aprašymas:

ActivArmr® 97-011. Žieminės pirštinės su 3/4 nitrilo sluoksniu, saugančios nuo vėjo, skysčių ir šalčio poveikio.

- **Tvirtai sugriebia, nes delno paviršius šiurkštus.**
- **Geras matomumas dėl oranžinio poliesterio akrilo.**
- **Su kvėpuojančiu dvigubu audiniu ir minkštu vidiniu pamušalu.**

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	9
Serija	ActivArmr®
Pirštinių rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turiny	1
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
Mezgimo technologija	10G
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Ilgis	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Pagrindo medžiaga	poliesteris akrilas
Medžiaga	Nitril
Danga	Nitril
Dangos variantai	3/4-danga
Spalva	juoda / geltona
Svoris	72,1 g
Produkto rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės