

**Garant****Mini pjūklas Ergonomiška rankena****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	581195
GTIN	4045197786203
Produktų klasė	58Z

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiškas rėminis pjūklas su **ergonomiška rankena** lengvesniam **darbui** sunkiai prieinamose vietose. Dinamiška forma užtikrina **idealią jėgos paskirstymą** ir leidžia dar geriau valdyti pjūklą. Tolygus pjūklelio užspaudimas veržle.

Pjūklelio ilgis 150 mm.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbu. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **universaliu pjūkleliu** metalui, aliuminiui, medienai ir plastikui.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	260 mm
Plokštelės ilgis	150 mm
Reguliuojama rankenos padėtis	ne
uždėtas pjūklelis	Universali pjūklo geležtė
Pjūklo- medžiagos atitikimas	Aliuminis
Pjūklo- medžiagos atitikimas	Metalas

Pjūklo- medžiagos atitikimas	Mediena
Pjūklo- medžiagos atitikimas	Iš plastiko
Produkto rūšis	Lanko formos pjūklas / siaurapjūklis

---

## Priedai

Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“, medienai (313)14 dantų / colyje	581260
Pjūklelių rinkinys, 12 vnt., „PUK“, universalūs (310)25 dantys / colyje	581270
Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“ pjūklas, metalui (312)32 dantys / colyje	581250