

**Drėgnojo ir sausojo valymo siurblys AERO, Gamintojo pavadinimas: 21-01****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir našus **drėgnojo / sausojo valymo siurblys** su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. **Atskyrimo laipsnis > 99,9%**. Kompaktiškas universalus siurblys su Push & Clean **filtru valymo sistema**.

Tiekimo sudėtis:

Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu, drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET).

Pastaba:

Kiti apsauginiai siurbliai visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).

Techninis aprašymas

Išpūtimo funkcija	taip
Svoris	7,5 kg
Oro srautas	60 l/s
Talpų tūris	20 l
Plotis	385 mm

Siurbimo žarnos ilgis	2,5 m
Turbinų skaičius	1
Aukštis	505 mm
Naudojama galia	1250 W
Ilgis	375 mm
Žarnos Ø	32 mm
Gamintojo pavadinimas	AERO 21-01 PC
Atskyrimo laipsnis	99,9 %
Vakuumas	210 mbar
Laido ilgis	5 m
Darbinis triukšmas	64 dB(A)
Filtro išvalymas	Push & Clean filtro išvalymo sistema.
Filtravimo sistema	PET filtro elementas
Ypatybė	Kompaktiškas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Ilginimo vamzdis iš aukštos kokybės plieno Gamintojo pavadinimas 8074

078556 8074

Antgalis grindims, 400 mm pločio Gamintojo pavadinimas 3666

078555 3666