

HOLEX**Skečiamosios kopėčios dvipusės, Pakopų skaičius: 2X3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Produktų klasė	92L

Aprašymas**Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos. Neslidžios kopėčių kojos. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm.

Standartas:

Gemäß DIN EN 131.

Techninis aprašymas

apatinis išorinis plotis	0,43 m
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Svoris	4,4 kg
Darbinis aukštis apie	2,25 m
Kopėčių ilgis	0,69 m
Laiptelis	pakopa

Ilgis l	0,69 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios