

HOLEX**Skečiamosios kopėčios dvipusės, Pakopų skaičius: 2X4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Produktų klasė	92L

Aprašymas**Modelis:**

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio su pritvirtintomis pakopų- skersinių jungtimis, 80 mm gylio, rifliuotos pakopos. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos. Neslidžios kopėčių kojos. Kopėčių posvyris 20°. Atstumas tarp pakopų 235 mm.

Standartas:

Gemäß DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Kopėčių ilgis	0,93 m
Svoris	5,8 kg
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Darbinis aukštis apie apatinis išorinis plotis	2,5 m
Laiptelis	0,46 m
	pakopa

Ilgis l	0,93 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios