



Darbinė pakyla su nulenkiamomis kojelėmis, Platformos aukštis: 500 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966540 500
GTIN	4045197795984
Produktų klasė	92L

Aprašymas

Modelis:

Pakopos iš aliuminio, o platforma iš aliuminio skardos. Atlenkiamos kojos ir neslidūs plastikiniai antgaliai.

Standartas:

Gemäß DIN EN 131.

Lipimo įrangos keliamoji galia: 150 kg

Darbinis aukštis apie: 2,5 m

Platformos aukštis be turėklų: 0,5 m

Platformos plotis: 1300 mm

Platformos gylis: 290 mm

Svoris: 7,5 kg

Techninis aprašymas

Svoris	7,5 kg
Platformos aukštis be turėklų	0,5 m
Platformos gylis	290 mm
Darbinis aukštis apie	2,5 m
Platformos plotis	1300 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios

