

HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, Tipas: 25N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081125 25N
GTIN	4003644000074
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgą amžių. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai. Su savaimė užsidarančiais dangteliais. **Nuolatiniam darbui** lauke. Atitinka DGUV I 203-005 (anksčiau BGI 600).

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

IP apsaugos klasė: IP 44

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Nominali galia išvyniojus: 3500 (16A) W

Kabelio klasė: H07RN-F

Kabelio sandara: 3G1,5

Kabelio medžiaga: Neoprenas

Laido ilgis: 25 m

Elektros lizdų skaičius: 3

Techninis aprašymas

Kabelio sandara	3G1,5
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Laido ilgis	25 m
Kabelio klasė	H07RN-F
Nominali galia išvyniojus	3500 (16A) W
IP apsaugos klasė	IP 44
Elektros lizdų skaičius	3
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	taip
Produkto rūšis	Kabelių būgnas