



LED staklių šviestuvas apvalus, Tipas: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081435 250
GTIN	4260131235498
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Tvirti LED staklių šviestuvai **aliumininiame korpuse** ir satinuota akrilo plokštė **vienalyčiam 160 laipsnių apšvietimui**.

- **Neatsispindi, nesilieja ir nemirga.**
- **Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo.**

Sukiojamas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su magnetais, aptrauktais guma, ir tinklo maitinimo bloku.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	900 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos stiprumas	9 W

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
ATEX zona	Nera
Bendras ilgis	250 mm
Galvos Ø	40 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms