Garant

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ∅ DC m6 (∅ DC X = h7) (mm arba coliai): 16,25

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122659 16,25
GTIN	4045197583048
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:
Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Išgręžiama tiksli kiaurymė, nes tai užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos.** Drožlės puikiai pašalinamos **4 vidiniais aušinimo kanalais**, kurių ∅ nuo 3,8 mm. Iki ∅ 3,7 mm su 2 vidiniais aušinimo kanalais. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė,** net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.
Dėmesio:
Dydžiai su **galūne X** = pjaunamųjų briaunų ∅ tolerancija **h7.**
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122661**.
Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122659 + 129100HE**.
Norma: DIN 6537
Tolerancija Nominalusis ∅: m6
Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2: 68,7 mm
Tolerancija Nominalusis ∅: m6
Bendras ilgis L: 143 mm
Koto ∅ D_s: 18 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm^2: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	93 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f INOX < 900 N/mm²	0,2 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D_C	16,25 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m6
Koto Ø D_s	18 mm
Bendras ilgis L	143 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	68,7 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	80 m/min	M

Ketus (G)	tinka	95 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE