




Užmaunamų raktų rinkinys, 1/4; 3/8 colio keturbriaunis 48 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630006
GTIN	4018754260539
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122/3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M14.

Pakaitinimo žvakėms 16 mm.

Varžtams su įpjova ir sriegiu M1,6 – M5.

Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M10.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 631000 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

3/8 colio galvutės, 6-briaunės: 12 vnt. Nr. 637200 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

3/8 colio antgaliai uždegimo žvakėms: 1 vnt. Nr. 637310 dyd. 16

antgaliai, skirti Phillips C 6,3: 3 vnt. Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25

antgaliai, skirti Pozidriv varžtams C 6,3: 1 vnt. Nr. 675320 dyd. 2/25

antgaliai, skirti C 6,3 varžtams su įpjova: 6 vnt. Nr. 675250 dyd. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

antgaliai, skirti C 6,3 varžtams su vidiniu šešiabriauniu: 5 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

perėjimas antgaliams: 2 vnt. kaip Nr. 676800 dyd. 4/4; 8/4

3/8 colio jungiamasis elementas: 1 vnt. Nr. 649505 dyd. 3

3/8 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635700 dyd. 165

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150

ilgintuvas 1/4 coliu: 1 vnt. Nr. 632400 dyd. 150

3/8 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240
 1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
 3/8 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200 dyd. 3/8
 terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
 terkšlė 3/8 colio: 1 vnt. Nr. 635000 dyd. 3/8
 sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-22 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Dalių skaičius	48
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	413 mm
Plotis	230 mm
Aukštis	57 mm
su QuickRelease	ne
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631000 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631000 4,5
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240

Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis mm	632800
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675310 2/25
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637200 13
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631000 9
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637200 19
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637200 15
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637200 17
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 8 mm	675250 8
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 4 mm	675250 4
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633500 1/4
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 6,5 mm	675250 6,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631000 8
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 22 mm	637200 22
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631000 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631000 5
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 3 mm	675250 3
Adapteris Tipas 3	649505 3
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675250 5,5

3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 16 mm	637310 16
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675310 3/25
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637200 14
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637200 11
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637200 18
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632400 150
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 21 mm	637200 21
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637200 16
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637200 10
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631000 5,5
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637200 12
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm	675240 8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631000 7