



## Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 63 vnt.



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 630021        |
| GTIN             | 4018754261130 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M20.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M18.

Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M14. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M14.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 9 vnt. Nr. 631000 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 10 vnt. Nr. 642200 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 642700 dyd. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643200 dyd. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 643650 dyd. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116

1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150

1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150

1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255

1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4

1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

Terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4

Terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 82 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-30 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-14 mm

## Techninis aprašymas

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dalių skaičius                        | 63                        |
| Perdavos profilis                     | 6-briaunis atsuktuvus     |
| Perdavos profilis                     | 6-briaunės galvutės       |
| Perdavos profilis                     | Atsuktuvus TORX® varžtams |
| Perdavos profilis                     | Galvutės TORX® varžtams   |
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos      | 4-30 mm                   |
| 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-14 mm                   |
| Pavaros keturbriaunis                 | 1/2 in                    |
| Pavaros keturbriaunis                 | 1/4 in                    |
| Pakuotė                               | ABS plastiko dėžė         |
| Ilgis                                 | 481 mm                    |
| Plotis                                | 288 mm                    |
| Aukštis                               | 82 mm                     |
| Produkto rūšis                        | Užmaunamas raktas         |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Perjungiamo terškšlė, 1/4" Tipas 1/4               | 632000 1/4 |
| Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E8 | 631500 E8  |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm      | 642200 24  |

|   |             |
|---|-------------|
| 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX8  | 631801 TX8  |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E18                     | 642700 E18  |
| Perjungiamoji 1/2 colio terkšlė Tipas 1/2                               | 640100 1/2  |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm                           | 642200 30   |
| 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm               | 643200 8    |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm                            | 631000 5    |
| Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E7                      | 631500 E7   |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm                           | 642200 22   |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 3 mm          | 631700 3    |
| Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E4                      | 631500 E4   |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX27  | 643650 TX27 |
| Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm                           | 641300 300  |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX55  | 643650 TX55 |
| Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E5                      | 631500 E5   |
| 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX20 | 631801 TX20 |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E24                     | 642700 E24  |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX45  | 643650 TX45 |
| 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm               | 643200 6    |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm                          | 631000 5,5  |
| 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm              | 643200 12   |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E20                     | 642700 E20  |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm                           | 642200 16   |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm                           | 642200 21   |
| Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm                           | 633000 116  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm                            | 631000 6    |

|   |             |
|---|-------------|
| 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX10 | 631801 TX10 |
| 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm              | 643200 10   |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm                           | 642200 18   |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm                           | 642200 17   |
| 1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2                                 | 641600 1/2  |
| 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX9  | 631801 TX9  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm                            | 631000 4    |
| 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm              | 643200 14   |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm                           | 631000 10   |
| 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX25 | 631801 TX25 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm                           | 642200 19   |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX30  | 643650 TX30 |
| 1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX15 | 631801 TX15 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm                           | 631000 11   |
| 1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4                                 | 633500 1/4  |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 4 mm          | 631700 4    |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm                                 | 632400 150  |
| Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E6                      | 631500 E6   |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E10                     | 642700 E10  |
| 1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm                                 | 641000 130  |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilgas Šešiabriaunis 5 mm          | 631700 5    |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm                            | 631000 9    |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E12                     | 642700 E12  |

|  |             |
|--|-------------|
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm                          | 642200 27   |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E14                    | 642700 E14  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm                           | 631000 7    |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX40 | 643650 TX40 |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX60 | 643650 TX60 |
| 6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm                          | 642200 13   |
| Smulkiadantė terkšlė, 1/4 colio Visas ilgis 150 mm                     | 632800 150  |
| 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX50 | 643650 TX50 |
| 1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm                                | 641000 255  |
| Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E16                    | 642700 E16  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm                           | 631000 8    |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm                                 | 632400 50   |