




## Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 13 vnt. colinių matmenų



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630561
GTIN	4018754261604
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122/3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.  
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu iki 3/8 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 631100  
dyd. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2  
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632400  
dyd. 50; 150  
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4  
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4  
sudėta į: ABS plastiko dėžę

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Raktų dydžių matmenys	coliais

Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3/16-1/2 in
Dalių skaičius	13
Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

---

## Priedai

1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633500 1/4
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632400 150
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632400 50