



Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 33 vnt. metrinis / colinis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	634711
GTIN	4018754260430
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms su sriegiu M4 – M14, varžtams / veržlėms su sriegiu iki 9/16 colio (amerikietiški coliniai matmenys).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 16 vnt. Nr. 637000

dyd. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

12-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 637100 dyd. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 57 mm

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 7-22 mm

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 1/4-7/8 in

Techninis aprašymas

12-briaunių galvučių dydžių ribos	7-22 mm
12-briaunių galvučių dydžių ribos	1/4-7/8 in
Raktų dydžių matmenys	metrinis / colinis
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Dalių skaičius	33
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Ilgis	413 mm
Plotis	230 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637000 18
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 3/8 Coliai	637100 3/8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 7/16 Coliai	637100 7/16
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637000 13
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11/32 Coliai	637100 11/32
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 9/16 Coliai	637100 9/16
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 5/16 Coliai	637100 5/16
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 9 mm	637000 9
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637000 15
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 20 mm	637000 20
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 7 mm	637000 7
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637000 11
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637000 17
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 3/4 Coliai	637100 3/4
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 5/8 Coliai	637100 5/8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637000 19
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637000 16
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637000 12
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635000
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637000 14
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 1/2 Coliai	637100 1/2
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637000 10
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 21 mm	637000 21
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 22 mm	637000 22
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 1/4 Coliai	637100 1/4
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11/16 Coliai	637100 11/16
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 8 mm	637000 8