



1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys ir atviras / žiedinis veržliaraktis 47 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	638561
GTIN	4018754261178
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M22. Uždegimo žvakės 16 ir 20,8 mm.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 19 vnt. Nr. 642200

dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 642450

dyd. 16; 20,8

Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 643200

dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000

dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
 Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
 Kombinuotasis veržliaraktis: 13 vnt. Nr. 613500
 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
 Laikoma: ABS plastiko dėžė
 Aukštis: 82 mm
 Pavaros keturbriaunis: 1/2 in
 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-34 mm
 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-12 mm

Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-12 mm
Dalių skaičius	47
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	481 mm
Plotis	288 mm
Aukštis	82 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

12-briaunė 1/2 colio uždegimo žvakių galvutė Rakto dydis 20,8 mm	642450 20,8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613500 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613500 11
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	642200 9

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613500 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642200 32
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613500 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613500 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642200 27
12-briaunė 1/2 colio uždegimo žvakių galvutė Rakto dydis 16 mm	642450 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642200 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 34 mm	642200 34
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642200 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613500 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613500 15
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643200 5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613500 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613500 19
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642200 21
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642200 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613500 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642200 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642200 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613500 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642200 15
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642200 16
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643200 4

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642200 18
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643200 7
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642200 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613500 21
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642200 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642200 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642200 24
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė Tipas	640100
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613500 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642200 17
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641000 75
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642200 10
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2