



## Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 39 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	639261
GTIN	4018754261192
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M20, išoriniams TORX® varžtams su sriegiu M6 – M20. Vidiniai šešiabriauniai varžtai su sriegiu M6 – M18, vidiniai Torx® varžtai su sriegiu M4 – M14.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 642200 dyd. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 642700 dyd. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Galvutės, 6-briaunės: 6 vnt. Nr. 643200 dyd. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 643650 dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

Laikoma: ABS plastiko dėžė

### Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	39
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	5-14 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-30 mm
Ilgis	481 mm
Plotis	288 mm
Aukštis	82 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E12	642700 E12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642200 30
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643200 5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642200 16
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX55	643650 TX55
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX30	643650 TX30
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E18	642700 E18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642200 27
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX27	643650 TX27
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E10	642700 E10

Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E20	642700 E20
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX20	643650 TX20
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642200 13
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642200 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642200 8
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX45	643650 TX45
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642200 19
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX25	643650 TX25
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642200 18
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E24	642700 E24
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX50	643650 TX50
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E14	642700 E14
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX40	643650 TX40
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642200 22
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E16	642700 E16
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX60	643650 TX60
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642200 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642200 21

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm

642200 24

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm

643200 14