



Daugiadančių 1/2 colio atsuktuvų galvutėlių rinkinys 8 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639511
GTIN	4018754261680
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Daugiadančiams / XZN varžtams su sriegiu M6 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 5 vnt. Nr. 642800 (trumpi)

dyd. M6; M8; M10; M12; M14

3 vnt. Nr. 64 642900 (ilgi)

dyd. M8; M10; M12

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	8
Perdavos profilis	Daugiadantis atsuktuvus
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams

Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio Varžtams M6	642800 M6
Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio Varžtams M14	642800 M14
Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio Varžtams M8	642800 M8
Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio Varžtams M12	642800 M12
Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės Varžtams M8	642900 M8
Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės Varžtams M10	642900 M10
Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio Varžtams M10	642800 M10
Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės Varžtams M12	642900 M12