

Garant**Centravimo grąžtas HSS-E A, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 3,15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111050 3,15
GTIN	4045197796196
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgalastas ir iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h7
Bendras ilgis L	50 mm
skirta detalių Ø	30 – 40 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3,15 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		