



## Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 15 vnt., Tipas: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	633816 12
GTIN	4018754260669
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 637000.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 11 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000

sudėta į: ABS plastiko dėžę

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
Dalių skaičius	15
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
Pakuotė	ABS plastiko dėžė

Ilgis	322 mm
Plotis	134 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75