



## Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 12



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 633916 12     |
| GTIN             | 4018754260751 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 637000.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M14.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 14 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000

sudėta į: ABS plastiko dėžę

### Techninis aprašymas

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Pavaros keturbriaunis             | 3/8 in               |
| 12-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-22 mm              |
| Raktų dydžių matmenys             | metrais              |
| Perdavos profilis                 | 12-briaunės galvutės |
| Dalių skaičius                    | 19                   |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Ilgis          | 322 mm            |
| Plotis         | 134 mm            |
| Aukštis        | 57 mm             |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm                   | 635400 240 |
| 3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm                    | 635400 75  |
| 3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm             | 635700 165 |
| Terkšlė su įstatomu keturbriauniu ir trumpa rankena, 1/4" | 632600     |