



Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	633916 6
GTIN	4018754260737
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 637200.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 14 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-22 mm
Dalių skaičius	19
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Ilgis	322 mm
Plotis	134 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
Terkšlė su įstatomu keturbriauniu ir trumpa rankena, 1/4"	632600
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75