



Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 24 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	634316 6
GTIN	4018754260454
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 637200

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12, pakaitinimo žvakėms ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

galinės galvutės, 12-briaunės arba 6-briaunės: 11 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Galvutės uždegimo žvakėms: 1 vnt. Nr. 637310 dyd. 16

Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 637600 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė

Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	24
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-10 mm
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	413 mm
Plotis	230 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637600 3
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637600 7
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637600 6
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637600 8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637600 4
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637600 10
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637600 5
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 16 mm	637310 16
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8