



## Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 15 vnt., Tipas: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637714 12
GTIN	4018754260867
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642100.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 12 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 ilgintuvai: Nr. 641000 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640100

Laikoma: ABS plastiko dėžė

### Techninis aprašymas

Dalių skaičius	15
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos	10-32 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Pakuotė	ABS plastiko dėžė

Ilgis	413 mm
Plotis	226 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255