



Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637816 6
GTIN	4018754260904
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642200.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 16 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

T formos rankena: 1 vnt. 641300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Dalių skaičius	22
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-32 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641000 75
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130