



## Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 28 vnt., Tipas: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637916 6
GTIN	4018754260850
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642200.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 22 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

Laikoma: ABS plastiko dėžė

### Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	28
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-32 mm

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

---

## Priedai

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641000 75
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2