



## Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 31 vnt., Tipas: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	638016 12
GTIN	4018754260881
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642100.

#### Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M18.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 17 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643200 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2

Laikoma: ABS plastiko dėžė

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktukas
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-14 mm

Raktų dydžių matmenys	metrais
12-briaunių galvūčių dydžių ribos	8-32 mm
Dalių skaičius	31
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643200 7
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643200 4
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641000 75
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641000 255
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 300 mm	641300 300
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643200 14
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641600 1/2
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643200 5
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641000 130