



Antgalių rinkinys BiTorsion 7 vnt., su deimantine danga, Tipas: KPS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675651 KPS
GTIN	4013288179999
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675510 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675530 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Nr. 675560 po 1 vnt. dyd. 5,5; 6,5

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 7 Diamond 1
Dalių skaičius	7

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu

PriedaiLaikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas
6,3K

675020 6,3K

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su
deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25
mm

675530 1/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su
deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25
mm

675510 2/25

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su
deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25
mm

675530 2/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su
deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25
mm

675510 1/25