



Antgalių komplektas 10 vnt., su sukimo zona, Tipas: KPS



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675671 KPS
GTIN	4013288033772
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675220 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Jungiamasis kotas: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 10 Universal 1
Dalių skaičius	10

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu

Priedai

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675220 3/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675200 3/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675200 1/25

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675220 2/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675200 2/25

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675220 1/25