

**LED šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 26W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081265 26
GTIN	5708997354407
Produktų klasė	08C

Aprašymas**Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	29 W
Šviesos srautas	400 - 4000 lm
IP apsaugos klasė	IP 67
Šviesos spalva	6000 K

Svoris	2380 g
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Bendras plotis	88 mm
Bendras ilgis	235 mm
Bendras aukštis	233 mm
Prijungimo laido ilgis	5 m
ATEX zona	Nera
Gamintojo pavadinimas	NOVA 4K
Produkto pavadinimo požymis	230 V
Produkto rūšis	Lempa