

**LED šviestuvai, 230 V, Naudojama galia: 84W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081265 84
GTIN	5708997354445
Produktų klasė	08C

**Aprašymas****Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploataavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

**NOVA darbiniai šviestuvai** su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiama.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Techninis aprašymas**

Šviesos spalva	6000 K
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
IP apsaugos klasė	IP 67
Šviesos srautas	1200 - 12000 lm

Naudojama galia	84 W
Svoris	4100 g
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Bendras plotis	102 mm
Bendras ilgis	302 mm
Bendras aukštis	298 mm
Prijungimo laido ilgis	5 m
ATEX zona	Nera
Gamintojo pavadinimas	NOVA 10K
Produkto pavadinimo požymis	230 V
Produkto rūšis	Lempa