

**LED šviestuvai, 230 V, Naudojama galia: 42W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081265 42
GTIN	5708997354421
Produktų klasė	08C

Aprašymas**Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Svoris	2660 g
Naudojama galia	42 W
Šviesos spalva	6000 K
IP apsaugos klasė	IP 67

Šviesos srautas	600 - 6000 lm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Bendras ilgis	267 mm
Bendras plotis	87 mm
Bendras aukštis	262 mm
Prijungimo laido ilgis	5 m
ATEX zona	Nera
Gamintojo pavadinimas	NOVA 6K
Produkto pavadinimo požymis	230 V
Produkto rūšis	Lempa