



LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: 26



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081254 26
GTIN	5708997354414
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiami. Dvigubos sistemos dėka galima naudoti ir su akumuliatoriumi, ir be jo. Įkrovimo lygio ekranas, likusio laiko rodmuo, galima pritemdyti 5 lygmenimis.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su įkrovikliu

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	400 - 4000 lm
IP apsaugos klasė	IP 67

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Švietimo trukmė	1 - 14 h
ATEX zona	Nėra
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 K
Akumuliatoriaus įtampa	11,1 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	4,4 Ah
Akumuliatorių kiekis	1
Bendras ilgis	235 mm
Bendras aukštis	233 mm
Bendras plotis	88 mm
CRI vertė	80
Svoris	1780 g
Naudojama galia	29 W
Gamintojo pavadinimas	NOVA 3K C+R
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus talpa 4400 mAh	081431 4400
--	-------------