



LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: 42



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081254 42
GTIN	5708997354438
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

NOVA darbiniai šviestuvai su rankena nešti. Našūs COB-LED su 5-ių lygių pritemdymo funkcija, nulenkiami. Dvigubos sistemos dėka galima naudoti ir su akumuliatoriumi, ir be jo. Įkrovimo lygio ekranas, likusio laiko rodmuo, galima pritemdyti 5 lygmenimis.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su įkrovikliu

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	5,2 Ah
Akumuliatorių kiekis	1

IP apsaugos klasė	IP 67
Akumuliatoriaus įtampa	11,1 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas	600 - 6000 lm
ATEX zona	Nėra
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Švietimo trukmė	1 - 12 h
Bendras plotis	92 mm
Bendras ilgis	275 mm
Bendras aukštis	275 mm
CRI vertė	80
Svoris	2600 g
Naudojama galia	42 W
Gamintojo pavadinimas	NOVA 5K 42W
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas