

**LED akumulatorinis paviršiaus šviestuvas, Naudojama galia: 18W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081266 18
GTIN	5708997354513
Produktų klasė	08C

Aprašymas**Modelis:**

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.

Su 2 šviesos lygiais, šviečia iki 3 valandų. Plieninė atrama, dengta milteliniu būdu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Trikojis stovas Nr. 081252 dyd. 1,35-3.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Šviesos srautas	2500 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
ATEX zona	Nėra

Akumulatoriaus įtampa	11,1 V
Švietimo trukmė	3 h
Akumulatoriaus talpa	2,6 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Bendras aukštis	280 mm
Bendras plotis	103 mm
Bendras ilgis	288 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	750 lm
CRI vertė	80
Svoris	1600 g
Gamintojo pavadinimas	VEGA 1500 C+R
Produkto rūšis	Paviršiaus apšvietimo lempa