

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba, Maksimalios svėrimo ribos: 36kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479610 36
GTIN	4045761096233
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
- Ekranas su 18 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
- Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
- Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
- Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
- Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).
- Vienetų skaičius: pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
- Skaičiuojamas žinomas konteinerio svoris. Naudinga tikrinant užpildymo lygius.
- Procentų nustatymas: nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.

### Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

### Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumulatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas ir stovas užsakomi atskirai.

Sąsaja: RS232C sąsaja

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Padalos vertė: 0,2 g

Atkartojimas: 0,2 g

Reguliavimo laikas: 3 s

Minimalus vieneto svoris: 2 g

Svėrimo plokštės matmenys: 308×318 mm

Svoris neto: 7,5 kg

## Techninis aprašymas

Svoris neto	7,5 kg
Atkartojimas	0,2 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 36 kg
Reguliavimo laikas	3 s
Padalos vertė	0,2 g
Gamintojo pavadinimas	DS
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Minimalus vieneto svoris	2 g
Svėrimo plokštės matmenys	308×318 mm
Serija	DS
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įmontuotų baterijų Nr.	0
Nominalioji įtampa	230 V
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	18 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

## Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
-------------------------	--------

Kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg

027700 50