

HOLEX**LED akumuliatorinis šviestuvas, Naudojama galia: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081286 20
GTIN	4045197796295
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas LED kišeninis prožektorius su smūgiams atspariu aliuminio korpusu ir gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Didelis šviesos srautas, mažas energijos suvartojimas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

SMD-LED darbiniai šviestuvai su pieno baltumo stiklu homogeniniam ir maloniam apšvietimui.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su įkrovikliu

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas	1600 lm
ATEX zona	Nėra

IP apsaugos klasė	IP 65
Akumuliatoriaus įtampa	7,4 V
Akumuliatoriaus talpa	8 Ah
Švietimo trukmė	3 h
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	1
Bendras ilgis	202 mm
Bendras aukštis	202 mm
Bendras plotis	55 mm
Svoris	1450 g
Naudojama galia	20 W
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvai