

HOLEX**LED šviestuvas, 230 V, Naudojama galia: 60W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

081287 60

GTIN

4045197796400

Produktų klasė

02A

Aprašymas**Modelis:**

SMD-LED darbo šviestuvai su matiniu stiklu homogeniniam ir maloniam apšvietimui, ir dviem pusrslams atspariais lizdais.

Ilgamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su gumine apsaugine briauna.

- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Didelis šviesos srautas, mažas energijos suvartojimas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**
- **Minkštas, neakinantis apšvietimas be šėšėlių, skleidžia mažai šilumos.**
- **Stiprus apšvietimas, mažos energijos sąnaudos, ilgas eksploatavimo laikas.**
- **Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

Su 2 nuo vandens pusrslų apsaugotais lizdais.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Svoris

3330 g

Naudojama galia

60 W

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviesos srautas	2250 - 4500 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
Nominalioji įtampa	230 V
Bendras plotis	292 mm
Bendras ilgis	292 mm
Bendras aukštis	80 mm
Prijungimo laido ilgis	5 m
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	230 V
Produkto rūšis	Lempa