



IMPAKTOR antgalių rinkinys, 30 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	674136
GTIN	4013288156778
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su IMPACT suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos **antgalių patvarumas** padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

Smūginiai suktuvai, veikdami sukimo-kalimo principu, sukuria daug jėgos piko momentų, kurių „normalūs antgaliai“ ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR antgaliai yra specialiai sukurti smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.

Turinys:

IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3

IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3

IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6

IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: 1 vnt. dyd. TX10; TX15; 2 vnt. dyd. TX20; 3 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; TX40

1 IMPAKTOR laikiklis: dyd. 6,3R su žiediniu magnetu

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 30 Impaktor 1
Antgalio ilgis	25 mm
Dalių skaičius	30
Rankena	ne
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

IMPAKTOR laikiklis IMPAKTOR antgaliams C 6,3
Šešiabriaunis kotas 6,3R mm

674100 6,3R