



## Antgalių rinkinys 10 vnt., nerūdijantis plienas „Stainless“



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675681
GTIN	4013288111852
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675490 1 vnt. dyd. 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675492 1 vnt. dyd. 1/25; 2 vnt. dyd. 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675496 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Movos kotas „Rapidaptor Stainless“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3S

### Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Dalių skaičius	10

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu

**Priedai**

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675492 2/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX30

675496 TX30

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX25

675496 TX25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX10

675496 TX10

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX20

675496 TX20

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675492 1/25

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S

675020 6,3S

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX15

675496 TX15

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675490 2/25