



Antgalių rinkinys, universalūs 30 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675791
GTIN	4013288191595
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675380 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: panašų į Nr. 675550 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0x5,5

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 30 Universal 1
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675380 2/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX25	675350 TX25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm	675240 8
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX20	675350 TX20
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX40	675350 TX40
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675520 1/25
	675240 6

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus
profilis Šešiabriaunis 6 mm

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo
zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675380 3/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675200 3/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo
kiauryme Torx® profilis TX10

675350 TX10

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo
kiauryme Torx® profilis TX30

675350 TX30

1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo
zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675380 1/25

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm

675200 2/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo
kiauryme Torx® profilis TX15

675350 TX15