



Antgalių rinkinys nerūdijančiajam plienui ir „Stainless“ 30 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675796
GTIN	4013288115126
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675490 1 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675492 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675494 po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675496 2 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 3 vnt. dyd. TX20; 3 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. dyd. TX40

Movos kotas „Rapidaptor Stainless“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3S

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus

Gamintojo pavadinimas	Bit-Check 30 Stainless 1
Antgalio ilgis	25 mm
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Dalių skaičius	30
Spalvinis žymėjimas	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675492 3/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675492 2/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675490 3/25
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3S	675020 6,3S
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis, nerūdijantysis plienas „Stainless“ Šešiabriaunis 3 mm	675494 3
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX10	675496 TX10
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX25	675496 TX25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis, nerūdijantysis plienas „Stainless“ Šešiabriaunis 4 mm	675494 4
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675490 2/25
	675494 5

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis, nerūdijantysis plienas „Stainless“ Šešiabriaunis 5 mm

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX15

675496 TX15

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675492 1/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675490 1/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX40

675496 TX40

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX30

675496 TX30

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis, nerūdijantysis plienas „Stainless“ Šešiabriaunis 2,5 mm

675494 2,5

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3Nerūdijantysis plienas „Stainless“ Torx® profilis TX20

675496 TX20