



## Neaustinio audinio šlifavimo juosta (A) DF-BL, 13×610 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558478 100
GTIN	4046719327607
Produktų klasė	53M

### Aprašymas

#### Modelis:

Neplyštanti ir lanksti neaustinės medžiagos šlifavimo juosta su labai **tvirtais kraštais**.

#### Paskirtis:

Užvartų nuėmimas, matavimas ir užbaigimas. **Mažai tamprus audinio pagrindas** ypač tinka dirbant didesnėmis apkrovomis su pneumatiniiais šlifuokliais.

### Techninis aprašymas

Spalva	ruda
Grūdėtumo palyginimas	100
Modelis	A coarse
Smulkumo laipsnis	grubus
Serija	DF-BL
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Šlifavimo juostos ilgis	610 mm
Produkto pavadinimo požymis	13×610 mm
Produkto rūšis	Neaustinio audinio šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka	20-25 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	20 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20 m/s	H
INOX	tinka	20 m/s	
Ti	tinka	20 m/s	
Ketus (G)	tinka	20 m/s	K
CuZn	tinka	20 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	20 m/s	
Mediena	tinka	20 m/s	
Dažai	tinka	20 m/s	
Uni	tinka	20 m/s	
sausasis	tinka		