



## Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659939 500
GTIN	4560138455166
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

#### Modelis:

Dinamometriniai raktai su saugikliu nuo persukimo tinka įvairiausiems darbams – nuo serijinės gamybos iki techninės priežiūros. Su fiksavimo mechanizmu, kuris neleidžia darbo metu nusimušti nustatytam sukimo momentui. Šešiabriaunė fiksatoriaus forma neleidžia jam nuriedėti. Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas „duodamas signalą“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Sukant į kairę, atlaisvinimo mechanizmas blokuojamas.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

### Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
Ø	33 mm
maksimalus sukimo momentas	500 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Antgalių laikiklis	F 6,3

Sūkių momento ribos	100 - 500 cNm
Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svoris	320 g
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	155 mm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

## Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20