



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 260cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659939 260
GTIN	4560138455111
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Dinamometriniai raktai su saugikliu nuo persukimo tinka įvairiausiems darbams – nuo serijinės gamybos iki techninės priežiūros. Su fiksavimo mechanizmu, kuris neleidžia darbo metu nusimušti nustatytam sukimo momentui. Šešiabriaunė fiksatoriaus forma neleidžia jam nuriedėti. Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Su sintetinės dervos rankena, dar patogiau suimti.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvą „duodamas signalą“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Sukant į kairę, atlaisvinimo mechanizmas blokuojamas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Ø	30,5 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
maksimalus sukimo momentas	260 cNm
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	2 cNm
Antgalių laikiklis	F 6,3

Sūkių momento ribos	60 - 260 cNm
Sūkių momento ribos	0,6 - 2,6 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Svoris	270 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimio mova
Bendras ilgis L	150 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20