



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 120cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659939 120
GTIN	4560138455067
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Dinamometriniai raktai su saugikliu nuo persukimo tinka įvairiausiems darbams – nuo serijinės gamybos iki techninės priežiūros. Su fiksavimo mechanizmu, kuris neleidžia darbo metu nusimušti nustatytam sukimo momentui. Šešiabriaunė fiksatoriaus forma neleidžia jam nuriedėti. Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Su sintetinės dervos rankena, dar patogiau suimti.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvą „duodamas signalą“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Sukant į kairę, atlaisvinimo mechanizmas blokuojamas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 cNm
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	120 cNm
∅	24 mm
Antgalių laikiklis	F 6,3

Sūkių momento ribos	20 - 120 cNm
Sūkių momento ribos	0,2 - 1,2 Nm
Svoris	160 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	130 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20