



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 60cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659939 60
GTIN	4560138455005
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Dinamometriniai raktai su saugikliu nuo persukimo tinka įvairiausiems darbams – nuo serijinės gamybos iki techninės priežiūros. Su fiksavimo mechanizmu, kuris neleidžia darbo metu nusimušti nustatytam sukimo momentui. Šešiabriaunė fiksatoriaus forma neleidžia jam nuriedėti. Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas „duodamas signalą“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Sukant į kairę, atlaisvinimo mechanizmas blokuojamas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	60 cNm
∅	20 mm
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Antgalių laikiklis	F 6,3

Sūkių momento ribos	10 - 60 cNm
Sūkių momento ribos	0,1 - 0,6 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	110 mm
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Svoris	80 g
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20