



Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 15cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659939 15
GTIN	4560138455906
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Dinamometriniai raktai su saugikliu nuo persukimo tinka įvairiausiems darbams – nuo serijinės gamybos iki techninės priežiūros. Su fiksavimo mechanizmu, kuris neleidžia darbo metu nusimušti nustatytam sukimo momentui. Šešiabriaunė fiksatoriaus forma neleidžia jam nuriedėti. Galima nustatyti pagal mikrometrinę skalę. Profiliuota rankena iš lengvojo metalo.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas „duodamas signalą“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Sukant į kairę, atlaisvinimo mechanizmas blokuojamas.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Ø	16 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
maksimalus sukimo momentas	15 cNm
Indikatorius	analoginis
Antgalių laikiklis	F 6,3

Sūkių momento ribos	2 - 15 cNm
Sūkių momento ribos	0,02 - 0,15 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svoris	50 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Bendras ilgis L	100 mm
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimio mova
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20