

## Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 02



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483900 02
GTIN	2050001863935
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas ( $60 \pm 2$  HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.  
**1 tolerancijos klasė:** Koto  $\varnothing \pm 0,001$  mm.

#### Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

#### Pastaba:

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą  $\varnothing$** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

### Techninis aprašymas

Matavimo strypo ilgis	40 mm
Žingsnis	0,01 mm
Nominalus dydis	0,1 - 0,19 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	$60 \pm 2$ HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028240 20
DAkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20	028260 20