

Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483914 3
GTIN	2050001864192
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdams ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58–62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo \varnothing 1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo \varnothing 3,00 – priekyje. Nuo \varnothing 1,00 viena pusė nusklembta.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujama** \varnothing , pvz., Nr. 483914 dyd. 5 **10,08**.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	3 - 5,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus \varnothing 20	028240 20
DAkKS kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus \varnothing 20	028260 20